

OR0006




對照式感測器發射裝置

ORS-V/6M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OR0003

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類

紅外線

外殼

矩形的

應用

功能原理

對照式感測器

電氣數據

連接開關放大器

是

開關放大器

連接開關放大器 OV5012, OV0010

光線種類

紅外線

波長

[nm]

950

輸出

短路保護

否

過載保護

否

監控範圍

發射器/接收器

發射裝置

檢測距離

[m]

< 2

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

外殼防護等級

IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 60947-5-2


OR0006



對照式感測器發射裝置

ORS-V/6M

MTTF	[年]	57078
機械技術數據		
重量	[g]	0.093
外殼		矩形的
材質		PPO 改良的
透鏡校準		側面的鏡組
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20212
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m; 1 x 0.14 mm ²		
連接		



RD = 芯線顏色：
screen = 紅色
屏蔽