

OR0007




鏡片反射式感測器

ORR/ORT-V/6M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OR0004

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵	
光線種類	紅外線
外殼	矩形的
應用	
功能原理	鏡片反射式感測器
電氣數據	
連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器 OV5012, OV0010
光線種類	紅外線
波長 [nm]	950
輸出	
短路保護	否
過載保護	否
監控範圍	
菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]	0.3...1; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離 [mm]	< 200; (白紙 200 x 200 mm)
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67


OR0007



鏡片反射式感測器

ORR/ORT-V/6M

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	0.141
外殼		矩形的
材質		PPO 改良的
透鏡校準		側面的鏡組
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20212
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m; 2 x 0.14 mm ²		
連接		



1 = 發射裝置
2 = 接收裝置
芯線顏色:
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽