

OR0010



對照式感測器接收裝置

ORE-V/6M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OR0002

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類

紅外線

外殼

矩形的

應用

功能原理

對照式感測器

電氣數據

連接開關放大器

是

開關放大器

連接開關放大器 OV5012, OV0010

光線種類

紅外線

波長

[nm]

950

輸出

短路保護

否

過載保護

否

監控範圍

發射器/接收器

接收裝置

檢測距離

[m]

< 2

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

外殼防護等級

IP 67

認證/測試

MTTF

[年]

49633


OR0010



對照式感測器接收裝置

ORE-V/6M

機械技術數據	
重量	[g] 0.095
外殼	矩形的
材質	PPO 改良的
透鏡校準	側面的鏡組
附件	
供貨範圍	角撐架: 1, E20212
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 6 m; 1 x 0.14 mm ²	
連接	



WH = 芯線顏色 :
screen = 白色
屏蔽