


# OS0024



對照式感測器發射裝置

OSS-000A



## 產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

## 應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

## 電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
電流損耗	[mA]	18
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

## 輸出

開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		否
過載保護		否

## 監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 20
檢測距離可設		否

# OS0024



## 對照式感測器發射裝置

OSS-000A

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1036
機械技術數據		
重量	[g]	265
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20210 螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm <sup>2</sup> ; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

