


OS5015



對照式感測器發射裝置

OSS-00KG



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 20
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1801



對照式感測器發射裝置

OSS-00KG

機械技術數據		
重量	[g]	264
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20210
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm ² ; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

