

OS5017

鏡片反射式感測器


OSR-FNKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OA5104

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 電位計計時器
- 2 電位計靈敏度
- 上面透鏡的接收裝置
- 下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	30; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

OS5017



鏡片反射式感測器

OSR-FNKG

過載保護	是	
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	角撐架 螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm		
連接		

