





停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OU5045

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



上面和下面透鏡各一個發射二極管



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 6
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	734
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67


OU5021



對照式感測器發射裝置

OUS-00KG/6M

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1801
機械技術數據		
重量	[g]	0.258
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20211
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm ²		
連接		



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色