


OV5012

光電感測器的振動診斷單元

OV-110/10-55VDC



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	40; (24 V)

輸出

輸出數量	1	
電氣設計	PNP/NPN	
輸出功能	亮通和暗通模式; (可設定參數)	
開關頻率DC	[Hz]	100

工作條件

環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

機械技術數據

重量	[g]	135.5
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		PBT

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	設定幫助	1 x LED, 黃色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

OV5012




光電感測器的振動診斷單元

OV-110/10-55VDC

電氣連接

接線端子座: 12 x ...2.5 mm²

連接



- 1 阻塞信號
- 2 傳送器
- 3 接收裝置
- 4 輸出功能
- OUT 晶體管輸出