




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: TW7001 + E35065

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



## 產品特徵

|    |      |
|----|------|
| 外殼 | 圓柱形的 |
|----|------|

## 電氣數據

|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 工作電壓 | [V] | 20...250 AC/DC |
|------|-----|----------------|

|      |  |   |
|------|--|---|
| 反相保護 |  | 否 |
|------|--|---|

## 輸出

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| 開關輸出DC電壓降最大值 | [V] | 10.5 |
|--------------|-----|------|

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| 開關輸出AC電壓降最大值 | [V] | 10.5 |
|--------------|-----|------|

|         |      |    |
|---------|------|----|
| 最小的負載電流 | [mA] | 15 |
|---------|------|----|

|        |      |   |
|--------|------|---|
| 漏電流最大值 | [mA] | 7 |
|--------|------|---|

|               |      |                       |
|---------------|------|-----------------------|
| 開關輸出AC的持續電流負載 | [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
|---------------|------|-----------------------|

|               |      |    |
|---------------|------|----|
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 50 |
|---------------|------|----|

|             |      |                        |
|-------------|------|------------------------|
| 開關輸出短暫的電流負載 | [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
|-------------|------|------------------------|

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 開關頻率AC | [Hz] | 20 |
|--------|------|----|

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 開關頻率DC | [Hz] | 25 |
|--------|------|----|

|      |  |   |
|------|--|---|
| 短路保護 |  | 否 |
|------|--|---|

|      |  |   |
|------|--|---|
| 過載保護 |  | 否 |
|------|--|---|

## 監控範圍

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| 檢測範圍滯後 | [%] | 1...15 |
|--------|-----|--------|

## 工作條件

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 環境溫度 | [°C] | -20...60 |
|------|------|----------|

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 外殼防護等級 |  | IP 65 |
|--------|--|-------|



## 紅外線溫度感測器

OWS-3520-ABOA

## 認證/測試

|         |              |     |
|---------|--------------|-----|
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 |     |
|         | EN 55011     | 等級B |

## 機械技術數據

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| 外殼      | 圓柱形的           |  |
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 150 |  |
| 材質      | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層  |  |
| 透鏡材質    | 玻璃             |  |

## 顯示器/操作件


|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|----|------|-------------|

## 注釋


|      |                      |  |
|------|----------------------|--|
| 注釋   | 建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。 |  |
| 包裝單位 | 1 件數                 |  |

## 電氣連接

連接器: 1 x 7/8"



## 連接



注釋: 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動