

OW1013




對照式感測器發射裝置

OWS-00KG/0,1M/US

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OJ5065

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; ((36 V))
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

過載保護	是
------	---

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置	
檢測距離	[m]	< 4
光點直徑最大值	[mm]	320
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

OW1013



對照式感測器發射裝置

OWS-00KG/0,1M/US

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2 EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量 [g]		0.026
外殼		矩形的
尺寸 [mm]		36 x 60 x 10
材質		ABS 增強型玻璃纖維
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 0.1 m, PVC

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

