

OW5002

紅外線溫度感測器


OWF-5000-ANKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OW5001

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼

圓柱形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	< 20
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		NPN
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	300
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測範圍滯後	[%]	1...15
--------	-----	--------

OW5002



紅外線溫度感測器

OWF-5000-ANKG

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 129
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		具鋁製螺旋套管的光纖感測器
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x 7/8"		