

OW5009

紅外線溫度感測器


OWL-7506-BPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: TW7001 + E35065

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼

圓柱形的

電氣數據

工作電壓

[V]

10...55 DC

電流損耗

[mA]

< 20

防護等級

II

反相保護

是

輸出

電氣設計

PNP

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

400

開關頻率DC

[Hz]

1000

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測範圍滯後

[%]

1...15

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...60

外殼防護等級

IP 65

OW5009



紅外線溫度感測器

OWL-7506-BPKG

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

重量	[g]	1417.8
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 200
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		玻璃

顯示器/操作件


顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x 7/8"



連接

