


OW5010

紅外線溫度感測器

OWL-7506-ANKG



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼 圓柱形的

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	< 20
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
開關頻率DC [Hz]	300
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測範圍滯後 [%] 1...15

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...60
外殼防護等級	IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	圓柱形的
尺寸 [mm]	Ø 58 / L = 200

OW5010




紅外線溫度感測器

OWL-7506-ANKG

材質	外殼: 黃銅 白青銅-鍍層		
透鏡材質	玻璃		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			

連接器: 1 x 7/8"



連接

