


OW5025

紅外線溫度感測器
OWI-BPKG/10m



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼

螺紋結構

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	150
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離可設		是
波長範圍	[μm]	6...14

反應時間

反應時間	[s]	< 500
------	-----	-------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼

螺紋結構


OW5025



紅外線溫度感測器

OWI-BPKG/10m

尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 113
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 10 m, PVC; 4 x 0.34 mm ²		
連接		



	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色