


PF3656



齊平式壓力感測器

PF-2,5-REA01-KFPKG/US/ /P

停產產品 - 存檔登錄



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
測量範圍 [bar]	0...2.5
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業
安裝	可旋轉的外殼350°
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
爆破壓力最小值 [bar]	50
抗壓強度 [bar]	20
壓力	相對壓力
齊平安裝	是

電氣數據

工作電壓 [V]	20...30 DC
電流損耗 [mA]	< 60
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)



齊平式壓力感測器

PF-2,5-REA01-KFPKG/US/ /P

防護等級	III										
反相保護	是										
開機延遲時間	[s]	0.2									
Watchdog集成看門狗電路	是										
總的輸入/輸出											
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1										
輸出											
輸出數量	2										
輸出信號	開關信號; 類比信號; (可配置)										
電氣設計	PNP										
數字輸出數量	1										
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2									
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250									
類比輸出數量	1										
類比電流輸出	[mA]	4...20									
負載最大值	[Ω]	500									
短路保護	是										
短路保護類型	脈衝										
過載保護	是										
測量/設定範圍											
測量範圍	[bar]	0...2.5									
開關點, SP	[bar]	0.02...2.5									
復原點, rP	[bar]	0.01...2.48									
設定步距	[bar]	0.01									
精度/偏差											
開關點精度	[終值的百分比]	< ± 1,5									
重複精度	[終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)									
特徵曲線偏差	[終值的百分比]	< ± 1,0									
每10 K溫度飄移	< ± 0.3										
反應時間											
應用於一個開關輸出設定反應時間的開關頻率	反應時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	開關頻率	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
反應時間	[ms]	在矩形壓力特性時; 開關點 (SPx) = 70 %; 復位點 (rPx) = 30 %									
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3									
軟體/編程											
開關點調整	編程按鈕										
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼										
工作條件											
環境溫度	[°C]	-25...80									
存儲溫度	[°C]	-40...100									

PF3656



齊平式壓力感測器

PF-2,5-REA01-KFPKG/US/ /P

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據

材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

