




停產產品 - 存檔登錄



- 1 7段LED顯示
2 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1		
測量範圍	-50...1000 mbar	-0.7...14.5 psi	-5...100 kPa
製程連接	1,5"		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業		
安裝	可旋轉的外殼350°		
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...80		
爆破壓力最小值	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
抗壓強度	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
壓力	相對壓力		
齊平安裝	是		

電氣數據

工作電壓 [V]	20...30 DC		
電流損耗 [mA]	< 60		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級	III		
反相保護	是		



齊平式壓力感測器

PH-001-RES30-KFPKG/US/ /P

開機延遲時間	[s]	0.2		
Watchdog集成看門狗電路		是		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		數字輸出數量：2; 類比輸出數量：1		
輸出				
輸出數量		2		
輸出信號		開關信號；類比信號；（可配置）		
電氣設計		PNP/NPN		
數字輸出數量		2		
輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2		
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250		
開關頻率DC	[Hz]	< 170		
類比輸出數量		1		
類比電流輸出	[mA]	4...20; （可調整量程 1:4）		
負載最大值	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
類比電壓輸出	[V]	0...10; （可調整量程 1:4）		
負載電阻最小值	[Ω]	2000		
短路保護		是		
短路保護類型		脈衝		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		-50...1000 mbar	-0.7...14.5 psi	-5...100 kPa
開關點，SP		-45...999 mbar	-0.7...14.5 psi	-4.5...99.9 kPa
復原點，rP		-50...994 mbar	-0.7...14.4 psi	-5...99.4 kPa
測量值起點		-50...749 mbar	-0.7...10.9 psi	-5...74.9 kPa
測量值終點		200...999 mbar	2.9...14.5 psi	20...99.9 kPa
設定步距		1 mbar	0.1 psi	0.1 kPa
精度/偏差				
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; （溫度波動< 10 K; Turn down 1:1）		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,6; （Turn down 1:1，線性，包括滯後及重複精度，符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定）		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,5; （Turn down 1:1）		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; （Turn down 1:1）		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; （Turn down 1:1; 每年）		
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; （0...80 °C）		
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; （0...80 °C）		
反應時間				
反應時間	[ms]	< 3		
阻尼過程值dAP	[s]	0...4		

PH0107



齊平式壓力感測器

PH-001-RES30-KFPKG/US/ /P

應用於類比輸出的阻尼步驟 (dAA)	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3

軟體/編程

參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值
------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據

材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
材質 (潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); PTFE
最小壓力循環	1億
製程連接	1,5"

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示
顯示單位	mbar; psi; kPa	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的









齊平式壓力感測器

PH-001-RES30-KFPKG/US/ /P

連接



OUT1
OUT2

開關輸出
開關輸出
類比輸出