

PI7698




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-,25BREA01-QFRKG/US/ IP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PI2898 或者 PI2798

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2	
測量範圍	-0.0124...0.25 bar	-12.4...250 mbar
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面	

應用

特殊的性能	鍍金接點	
應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業	
安裝	可旋轉的外殼350°	
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質	
介質溫度 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
爆破壓力最小值 [mbar]	30000	
抗壓強度 [mbar]	6000	
壓力	相對壓力	



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-,25BREA01-QFRKG/US/ IP

齊平安裝	是		
電氣數據			
工作電壓	[V]	18...32 DC	
電流損耗	[mA]	< 50	
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防護等級		III	
反相保護		是	
開機延遲時間	[s]	0.5	
Watchdog集成看門狗電路		是	
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2	
輸出			
輸出數量		2	
輸出信號		開關信號	
電氣設計		PNP/NPN	
數字輸出數量		2	
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)	
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250	
開關頻率DC	[Hz]	85	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
測量範圍		-0.0124...0.25 bar	-12.4...250 mbar
開關點, SP	[mbar]	-12...250	
復原點, rP	[mbar]	-12.4...249.6	
設定步距	[mbar]	0.2	
出廠設定		SP1 = 62.4 mbar	rP1 = 57.4 mbar
		SP2 = 187.4 mbar	rP2 = 182.4 mbar
精度/偏差			
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)	
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)	
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)	
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)	
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)	
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)	



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-25BREA01-QFRKG/US/ IP

反應時間		
反應時間	[ms]	< 6
阻尼過程值dAP	[s]	0...100
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67; IP 69K	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	438.4
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	5 x LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	參數設定	字母數字顯示, 4位數字
顯示單位	mbar; kPa; inH2O; mmWS; 測量範圍值的%	
注釋		
注釋	如果具備3A證書的適配器應用於安裝, 3A認證才有效。	
包裝單位	1 件數	

PI7698





帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-,25BREA01-QFRKG/US/ /P

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的



OUT1	開關輸出 診斷輸出
OUT2	開關輸出