

PM2054




齊平式壓力傳送器

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

該產品即將/已停產
停產日期: 03/31/2024

替代產品: PI1004 或者 PM1704
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

請勿應用於新項目。
沒有其它適配器附件



- 1 Aseptoflex密封邊
- 2 Aseptoflex螺紋



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1			
測量範圍	-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa	-0.05...1 MPa
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex			

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業		
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破壓力最小值	150 bar	2175 psi	15000 kPa
抗壓強度	50 bar	725 psi	5000 kPa



齊平式壓力傳送器

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

壓力		相對壓力			
齊平安裝		是			
電氣數據					
工作電壓		[V]	14...30 DC		
絕緣電阻最小值		[MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級			III		
反相保護			是		
總的輸入/輸出					
輸入和輸出總數			類比輸出數量: 1		
輸出					
輸出數量			1		
輸出信號			類比信號		
類比輸出數量			1		
類比電流輸出		[mA]	4...20		
負載最大值		[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
過載保護			是		
測量/設定範圍					
測量範圍		-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa	-0.05...1 MPa
測量值起點		-0.5...7.49 bar	-7...109 psi	-50...749 kPa	
測量值終點		2...9.99 bar	29...145 psi	200...999 kPa	
設定步距		0.01 bar	1 psi	1 kPa	
出廠設定			ASP = 0.00 bar	AEP = 9.99 bar	
精度/偏差					
重複精度		[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差		[測量範圍值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		
線性偏差		[測量範圍值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
遲滯偏差		[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
長時間穩定性		[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
溫度系數零點		[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
溫度系數量程		[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
反應時間					
類比輸出響應時間最大值		[ms]	3		
軟體/編程					
參數設定			零點; 測量範圍值		
介面					
通信接口			EPS		
工作條件					
環境溫度		[°C]	-25...80		
存儲溫度		[°C]	-40...100		

PM2054



齊平式壓力傳送器

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	1 GHz / 精確度 < 2,5%
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	271	

機械技術數據

重量 [g]	474.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex

注釋

注釋	如果具備3A證書的適配器應用於安裝，3A認證才有效。
說明	請勿應用於新項目。；沒有其它適配器附件
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

