

PN3000




帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-MFPKG/US/ IV

該產品即將/已停產

替代產品：PN3070

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：1；類比輸出數量：1		
測量範圍	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
由條件地適應於	應用於氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求		
介質溫度 [°C]	-25...80		
爆破壓力最小值	1000 bar	14500 psi	100 MPa
抗壓强度	600 bar	8700 psi	60 MPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)		
電流損耗 [mA]	< 50		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		

PN3000



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-MFPKG/US/ IV

防護等級	III
反相保護	是
過壓保護	是; (< 40 V)
開機延遲時間 [s]	0.3
Watchdog集成看門狗電路	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
---------	----------------------

輸出

輸出數量	2
輸出信號	開關信號; 類比信號; (可配置)
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	< 170
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20
負載最大值 [Ω]	500
類比電壓輸出 [V]	0...10
負載電阻最小值 [Ω]	2000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝

測量/設定範圍

測量範圍	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
開關點, SP	4...400 bar	60...5790 psi	0.4...40 MPa
復原點, rP	2...398 bar	30...5760 psi	0.2...39.8 MPa
設定步距	2 bar	30 psi	0.2 MPa
出廠設定		SP1 = 100 bar	rP1 = 92 bar

精度/偏差

開關點精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,5
重複精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)
遲滯偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25
長時間穩定性 [測量範圍值的%]	< ± 0,05; (每6個月)
溫度系數零點 [測量範圍值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)
溫度系數量程 [測量範圍值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)

反應時間

可編程的延遲時間dS, dr [s]	0; 0,2...50
類比輸出響應時間最大值 [ms]	3



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-MFPKG/US/ IV

軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗；常開/常閉；ON延遲、關斷延時；阻尼；顯示單位；電流/電壓輸出	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	213
機械技術數據		
重量	[g]	273
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷；FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	3 x LED, 綠色
	開關狀態	LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		



PN3000



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-MFPKG/US/ IV

連接

