


PN4223



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-025-RBN14-HFBOW/LS/ IV



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕



產品特徵			
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1		
測量範圍	0...25 bar	0...363 psi	0...2.5 MPa
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT 內螺紋		
應用			
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
介質溫度	[°C] -25...80		
爆破壓力最小值	350 bar	5075 psi	35 MPa
抗壓强度	100 bar	1450 psi	10 MPa
壓力	相對壓力		
電氣數據			
工作電壓公差	[%]	5...10	
工作電壓	[V]	90...250 AC	
額定電壓AC	[V]	< 250	
電流損耗	[mA]	< 10	
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防護等級		II	



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-025-RBN14-HFBOW/LS/ /V

反相保護	否		
開機延遲時間 [s]	0.2		
Watchdog集成看門狗電路	是		
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1		
輸出			
輸出數量	1		
輸出信號	開關信號		
電氣設計	Triac		
數字輸出數量	1		
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	2		
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))		
開關頻率AC [Hz]	< 160		
短路保護	否		
過載保護	否		
測量/設定範圍			
測量範圍	0...25 bar	0...363 psi	0...2.5 MPa
開關點, SP	0.2...25 bar	4...363 psi	0.02...2.5 MPa
復原點, rP	0.1...24.9 bar	2...362 psi	0.01...2.49 MPa
設定步距	0.1 bar	1 psi	0.01 MPa
精度/偏差			
開關點精度 [測量範圍值的%]	< ± 1,0		
重複精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)		
線性偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,5		
遲滯偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,1		
長時間穩定性 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (每年)		
溫度系數零點 [測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-25...80 °C)		
溫度系數量程 [測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,3; (-25...80 °C)		
反應時間			
可編程的延遲時間dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50		
阻尼過程值dAP [s]	0...4		
軟體/編程			
開關點調整	編程按鈕		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位		
工作條件			
環境溫度 [°C]	-25...80		
存儲溫度 [°C]	-40...100		
外殼防護等級	IP 65		

PN4223




帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-025-RBN14-HFBOW/LS/ /V

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	224.58
承壓設備指令	良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體	
機械技術數據		
重量	[g]	357.3
材質	不鏽鋼(1.4301/304); PC; PBT; PA; FKM	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT 內螺紋	
已集成限制器元件	否(可以改裝)	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示
電氣連接		
需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲；≤ 5 A; 快速行動	
注釋		
注釋	n.c. = 不接線	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C		
		


PN4223



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-025-RBN14-HFBOW/LS/ /V

連接



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 5\text{ A}$ 快速行動