

PP2000



帶陶瓷測量單元的壓力開關


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PP2001

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

支持EPS和IO link的通信



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕
- 3 連接電源供應和輸出信號
- 4 連接EPS感測器
- 5 安裝螺母



應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	應用於工業應用

電氣數據

工作電壓	[V]	10.8...30 DC
電流損耗	[mA]	< 60
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	1.5

輸出

輸出信號		開關信號
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250

PP2000



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

反應時間

測量/顯示周期最大值 [ms]	200
-----------------	-----

軟體/編程

參數設定	根據已連接的感測器
------	-----------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
存儲溫度 [°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據

重量 [g]	0.378
尺寸 [mm]	100 x 34 x 48
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示

附件


供貨範圍	連接電纜: 0,8 m, 應用於離線模式下的參數設定
------	----------------------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接



PP2000



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

連接器: 1 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的
