


# QHA210



應用於在生產環境中運行moneo的硬件  
moneo appliance QHA210

操作moneo產品所需的許可證需單獨購買



- 1 LED狀態
- 2 開/關
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 乙太網介面 A
- 6 乙太網介面 B
- 7 DisplayPort接口 x 2
- 8 電源
- 9 接地

## 應用

應用

應用於操作moneo的IT硬件

提供內存容量和處理功率

預安裝了moneo軟體

無需特殊的IT知識即可輕鬆設定

內容描述

包括應用於配置和維護的設備管理系統(AMS)

兼容性

可獨立於IT基礎設施使用

可隨時集成在IT網絡架構中

連接性

應用於感測器和IT網絡的接口

維護和支持

經由Appliance Management System(設備管理系統)集成的更新、備份和支持功能

## 電氣數據

工作電壓

[M]

10...36 DC

# QHA210



應用於在生產環境中運行moneo的硬件

moneo appliance QHA210

消耗功率	[W]	21; (最大值: 47)
<b>輸出</b>		
影像輸出的數量		2; (DisplayPort)
<b>軟體/編程</b>		
包含的許可證		appliance management system (AMS)
注意許可證		硬件綁定; 操作moneo產品所需的許可證需單獨購買
操作系統		Debian Linux 11
<b>AMS</b>		
語言		德語; 英語; 法語; 意大利語; 西班牙語; 葡萄牙語; 中文; 日語; 韓語
<b>AMS控制台</b>		
語言		英語
<b>系統條件</b>		
網頁瀏覽器		Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本: 參見最新發佈說明)
<b>介面</b>		
通信接口		Ethernet; USB
乙太網接口數		2; (Gbit)
USB接口數		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...60
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95; (40 °C 非凝結)
外殼防護等級		IP 40
<b>認證/測試</b>		
抗衝擊	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	1269.2
尺寸	[mm]	35 x 105 x 150
<b>硬體</b>		
處理器		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM晶片		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
工作存儲器		8 GB
大容量存儲		256 GB SSD
<b>注釋</b>		
說明		操作moneo產品所需的許可證需單獨購買
包裝單位		1 件數