


SBY323



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY12BF0BPKG/US



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
製程連接		Rp 1/2
應用		
介質		液體; 水; 乙二醇溶液; 冷却潤滑劑
介質溫度	[°C]	0...85
抗壓强度	[bar]	25
抗壓强度	[MPa]	2.5
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	< 15
防護等級		III
反相保護		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
短路保護		是



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY12BF0BPKG/US

過載保護		是	
測量/設定範圍			
設定範圍		[l/min]	2...20
精度/偏差			
重複精度		[終值的百分比]	1
遲滯		[l/min]	0,3...4
測量誤差		[終值的百分比]	± 5
反應時間			
反應時間		[s]	< 0.01
工作條件			
環境溫度		[°C]	0...60
存儲溫度		[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF		[年]	15.78
機械技術數據			
重量		[g]	388.5
材質		黃銅 化學鍍鎳層; PP; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4301/304); PBT; 黃銅 化學鍍鎳層; PP; PPS; O形環: FKM	
製程連接		Rp 1/2	
機械的開關周期		1億	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	4 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		內六角扳手	
注釋			
注釋		注意 不允許將設定螺絲旋轉超出設定範圍的最大值。 所有的數據適應用於水 (20 ° C)。	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A




連接



圖表

壓力損失



dP 壓力損失

Q 流量體積