

# SF3200

分體式流動感測器


SFR12ABB



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5350 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



## 產品特徵

|      |           |
|------|-----------|
| 製程連接 | G 1/2 外螺紋 |
|------|-----------|

## 應用

|            |          |
|------------|----------|
| 應用         | 高溫範圍     |
| 介質         | 液體; 氣體介質 |
| 介質溫度 [°C]  | -25...80 |
| 抗壓強度 [bar] | 30       |

## 液體

|           |          |
|-----------|----------|
| 應用        | 高溫範圍     |
| 介質溫度 [°C] | -25...80 |

## 氣體介質

|           |          |
|-----------|----------|
| 介質溫度 [°C] | -25...80 |
|-----------|----------|

## 電氣數據

|         |         |
|---------|---------|
| 連接控制顯示器 | VS 0200 |
|---------|---------|

## 測量/設定範圍

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 液體                 |            |
| 設定範圍 [cm/s]        | 3...300    |
| 最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] | 3...60     |
| 氣體介質               |            |
| 設定範圍 [cm/s]        | 200...2000 |
| 最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] | 200...800  |

## 精度/偏差

|                   |    |
|-------------------|----|
| 介質溫度梯度最大值 [K/min] | 15 |
|-------------------|----|

## 反應時間

|          |        |
|----------|--------|
| 反應時間 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

## 液體

|          |        |
|----------|--------|
| 反應時間 [s] | 1...10 |
|----------|--------|


# SF3200



分體式流動感測器

SFR12ABB

|                                                 |     |                    |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 氣體介質                                            |     |                    |
| 反應時間                                            | [s] | 1...10             |
| 工作條件                                            |     |                    |
| 外殼防護等級                                          |     | IP 67              |
| 機械技術數據                                          |     |                    |
| 外殼                                              |     | 螺紋結構               |
| 材質                                              |     | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ) |
| 材質 (潮濕部件)                                       |     | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ) |
| 製程連接                                            |     | G 1/2 外螺紋          |
| 附件                                              |     |                    |
| 供貨範圍                                            |     | 密封圈： 2 x AMF 30    |
| 注釋                                              |     |                    |
| 包裝單位                                            |     | 1 件數               |
| 電氣連接                                            |     |                    |
| 電纜： 2 m, PUR; 電纜長度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC |     |                    |
| 連接                                              |     |                    |



|      |       |
|------|-------|
|      | 芯線顏色： |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 藍色    |
| BK = | 黑色    |
| WH = | 白色    |
| GY = | 灰色    |