


# SL0002

空氣流量監控器

LTM1202B1A



停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

製程連接 M12 x 1

## 應用

抗壓強度 [bar] 5

## 電氣數據

連接開關放大器 是

開關放大器 連接控制顯示器SC0001

開機延遲時間 [s] 60

## 測量/設定範圍

### 氣體介質

設定範圍 [cm/s] 10...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 10...250

## 精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

## 反應時間

反應時間 [s] < 5

### 氣體介質

反應時間 [s] < 5

## 工作條件

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

尺寸 [mm] M12 x 1

螺紋代號 M12 x 1

# SL0002



空氣流量監控器

LTM1202B1A

材質	黃銅 鍍鎳的
材質(潮濕部件)	感測器表面: PBT
製程連接	M12 x 1

## 附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------


## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

## 電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

## 連接



芯線顏色：  
YE = 黃色  
GN = 綠色  
WH = 白色