


SL5204

空氣流量監控器
SLG23XEE40KG/2M



產品特徵		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1
製程連接		Ø 23 mm
應用		
介質溫度	[°C]	20...40
抗壓強度	[bar]	1
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 35
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
開機延遲時間	[s]	90
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		類比信號
類比輸出數量		1
類比電壓輸出	[V]	0...10
測量/設定範圍		
流量範圍	[cm/s]	200...3000
注意流量範圍		= 1...10 V
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...40

SL5204




空氣流量監控器

SLG23XEE40KG/2M

存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
MTTF	[年]	727
機械技術數據		
重量	[g]	195
尺寸	[mm]	Ø 23 / L = 142
材質		外殼: PBT; 感測器表面: 鈦
材質 (潮濕部件)		PBT; 鈦
製程連接		Ø 23 mm
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
附件		
供貨範圍		安裝卡箍: 1, E40048
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接
電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色