


SM0100



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 90-265VAC/DC

停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

流量監控

電氣數據

工作電壓

[V]

90...265 AC/DC

開機延遲時間

[s]

30

頻道數

1

輸出

電氣設計

繼電器

繼電器介面容量

4 A, 250 V AC

開關功能流量監控

有流量時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整

電位計

選擇液體/氣體

滑動開關

工作條件

環境溫度

[°C]

0...60

外殼防護等級

IP 40

防護等級接線端子

IP 20

機械技術數據

外殼

應用於DIN軌道安裝的外殼

尺寸

[mm]

75 x 55 x 110

材質

塑膠

顯示器/操作件

顯示

功能

11 x LED

SM0100



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 90-265VAC/DC


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



- 1: Relais 流量監控
芯線顏色：
- BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色