



停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道

應用

應用	流量監控
----	------

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 230 AC
消耗功率最大值	[VA]	2
開機延遲時間	[s]	< 30

輸出

開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合
----------	-----------

軟體/編程

開關點調整	電位計
-------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

認證/測試

許可證	PTB Ex-93.C.2006
-----	------------------

安全分類

名稱		安全火花防爆型外殼防護等級
電壓	[V]	12,6
電流	[mA]	186
功率	[mW]	586
[Ex ia] IIC designation		[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC inductance		0.5 mH
[Ex ia] IIC capacitance		1200 nF

SN0010



流動感測器的控制顯示器


VS0100/230VAC/EX

機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	功能	LED, 紅色
電氣連接		
繼電器電路AC	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7	
繼電器電路DC	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms	
注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接

接線端子座：16 x ...2.5 mm²

連接



- 1: Relais 流量監控
芯線顏色：
- BN = 棕色
WH = 白色
YE = 黃色
GN = 綠色