

SN0104



流動感測器的控制顯示器

VS0200/230VAC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SN0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

流量監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 230 AC
消耗功率最大值	[VA]	3
開機延遲時間	[s]	30
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合
開關功能斷線監控	斷線和短路時繼電器斷開

反應時間

反應時間	[s]	< 10
------	-----	------

軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 40


SN0104



流動感測器的控制顯示器

VS0200/230VAC

防護等級接線端子		IP 20
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: 16 x ...2.5 mm²		
連接		



- 1: Relais 斷線監控
2: Relais 流量監控
芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色