

SR0102

流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SR0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

流量監控; 溫度監控

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	70
開機延遲時間	[s]	30
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合
開關功能溫度監控	溫度超標時繼電器閉合

軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關
開關點設定	電位計
溫度範圍	[°C] 0...120
已設定開關點的重複精度	[K] 4

工作條件

環境溫度	[°C] 0...60
------	-------------

SR0102



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC

外殼防護等級	IP 40
防護等級接線端子	IP 20

機械技術數據	
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠


顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
------	--

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



- 1: 溫度監控
2: 流量監控
芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色