


# SR0126

流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC



停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道



## 應用

應用 流量監控; 斷線監控

## 電氣數據

工作電壓公差	[%]	-20...20
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	70
開機延遲時間	[s]	30
頻道數		1

## 輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合
開關功能斷線監控	斷線時繼電器斷開

## 反應時間

反應時間	[s]	< 10
------	-----	------

## 軟體/編程

開關點調整	電位計
選擇液體/氣體	滑動開關

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

# SR0126



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC

機械技術數據	
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠


顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色

注釋	
包裝單位	1 件數

## 電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm<sup>2</sup>

## 連接



- 1: Relais 斷線監控  
 2: Relais 流量監控  
 芯線顏色:  
 BN = 棕色  
 BU = 藍色  
 BK = 黑色  
 WH = 白色  
 GY = 灰色