




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/4 外螺紋
------	-----------

應用

介質	液體；腐蝕性的介質
----	-----------

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

抗壓強度	[bar]	5
------	-------	---

液體

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0100
---------	---------

測量/設定範圍

液體

設定範圍	[cm/s]	3...300
------	--------	---------

最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
-------------	--------	--------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	7
-----------	---------	---

反應時間

反應時間	[s]	2...20
------	-----	--------

液體

反應時間	[s]	2...20
------	-----	--------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

外殼	螺紋結構
----	------

ST2404



分體式流動感測器


STR14AAC/US-100-H

材質	PTFE
製程連接	G 1/4 外螺紋
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	

連接器：1 x M12; 編碼：A; 電纜長度最大值：100 m



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色