


ST3651

流量監控器

SCR12ABAASI /US-100



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

介質 液體
 抗壓強度 [bar] 30

電氣數據

工作電壓 [V] 26.5...31.6 DC
 電流損耗 [mA] < 45
 防護等級 II
 反相保護 是
 開機延遲時間 [s] < 20

輸出

電氣設計 AS-i
 過載保護 是

測量/設定範圍

設定範圍 [cm/s] 3...300
 最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

ST3651



流量監控器

SCR12ABAASI /US-100

軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
AS-i分類		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代碼	[hex]	1
機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		G 1/2 外螺紋
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
附件		
供貨範圍		密封圈: 2 x AMF 30 螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

