



停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道

應用

應用	流量監控
----	------

電氣數據

工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	40; (24 V)
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

機械技術數據

外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

SZ0024




流動感測器的控制顯示器

VS0100/ 24VDC

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



1: Relais 流量監控

芯線顏色:

BN = 棕色

YE = 黃色

GN = 綠色

WH = 白色