


TS0759



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 旋緊扭矩 1.5 Nm



產品特徵

測量範圍	-30...180 °C	-22...356 °F
製程連接	螺紋連接 M5 外螺紋	

應用

測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)
安裝	應用於固定件的接觸感測器

電氣數據

防護等級	III
------	-----

測量/設定範圍

測量範圍	-30...180 °C	-22...356 °F
------	--------------	--------------

精度/偏差

精確度	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----	-----	-----------------------------

反應時間

響應時間T05 / T09	[s]	3 / 8; (根據DIN EN 60751標準)
---------------	-----	---------------------------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

MTTF	[年]	10377.8
------	-----	---------

機械技術數據

重量	[g]	394.25
外殼		螺紋安裝
尺寸	[mm]	M5 / L = 25.7
螺紋代號		M5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
製程連接		螺紋連接 M5 外螺紋

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

TS0759



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-PT100-SCREW-IN M5

電氣連接

電纜：10 m, 矽樹脂

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

