


TS2689



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-200KLM06...../US



產品特徵		
測量範圍	-40...90 °C	-40...194 °F
製程連接	螺紋連接 M6 外螺紋	
應用		
測量元件	1 x Pt 100; (根據DIN EN 60751標準, A級)	
安裝	應用於固定件的接觸感測器	
電氣數據		
防護等級	III	
測量/設定範圍		
測量範圍	-40...90 °C	-40...194 °F
精度/偏差		
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	3 / 9; (根據DIN EN 60751標準)
工作條件		
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
MTTF	[年]	11415.5
機械技術數據		
重量	[g]	86.75
外殼	螺紋安裝	
尺寸	[mm]	M6 / L = 26
螺紋代號	M6	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
製程連接	螺紋連接 M6 外螺紋	
注釋		
包裝單位	1 件數	

TS2689



帶螺紋安裝的溫度電纜感測器

TS-200KLKM06...../US

電氣連接

電纜：2 m, PUR

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

