ZB0039

應用於三相電動機的**AS-Interface**電機起動器

PowerSwitch 5A 1,5KW



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	0.3
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP

ZB0039

應用於三相電動機的**AS-Interface**電機起動器

PowerSwitch 5A 1,5KW

輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	140
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
數字輸出數量		4
電壓範圍DC	[V]	18...30;（根據PELV標準）
電壓範圍AC	[V]	110...400
每個輸出最大電流負載	[mA]	150;（外部輸出：短路保護；倒車接觸器：無短路保護）
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 54
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50081-1
		EN 61000-6-2
AS-i分類		
AS-i版本		2.0
擴展尋址模式		否
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
機械技術數據		
重量	[g]	1854.6
安裝方式		背墻安裝
尺寸	[mm]	180 x 182 x 90
材質		PC 增强型玻璃纖維；防火的；抗UV
顯示器/操作件		
顯示		開關狀態 LED, 黃色
		操作 LED, 綠色
		故障 LED, 紅色
注釋		
注釋		PowerSwitch電動機啟動器使用兩個輸出信號來控制可逆雙向接觸器（ 電動機右/左/關 ）。
		其它兩個輸出可以任意連接 。
		信號 “motor protection activated” 和 “hand-held operating panel connected” 可以經由輸入數據bits顯示 。
		感測器可以與其它兩個輸入點連接 。
包裝單位		1 件數

ZB0039

應用於三相電動機的**AS-Interface**電機起動器

PowerSwitch 5A 1,5KW

電氣連接

	400V插接件和電動機插座
L1	接點編號 1
L2	接點編號 2
L3	接點編號 3
PE	保留PE
	電源電壓連接器
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	輸出插座 2 x M12
1	I+
2/4	輸入 已連接
3	I-
	輸出插座 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	開關輸出 24V DC +