


# ZB0051



安全繩緊急停止開關  
Rope Switch DH LED 24V DC



| 電氣數據    |                                                           |                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 工作電壓    | [V]                                                       | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
| 額定絕緣電壓  | [V]                                                       | 500                             |
| 輸出      |                                                           |                                 |
| 電氣設計    | 迴彈式接點; 最大開關電壓: 240 V; 開關容量: 720 VA; 熱電流: 10 A             |                                 |
| 輸出功能    | 輔助接點                                                      | 2 x 常開                          |
|         | 安全接觸                                                      | 4 x NC                          |
| 最小的負載電流 | [mA]                                                      | 5; (5 V DC)                     |
| 繼電器介面容量 | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性負載) |                                 |
| 短路保護    | 否                                                         |                                 |
| 工作條件    |                                                           |                                 |
| 環境溫度    | [°C]                                                      | -25...80                        |
| 外殼防護等級  | IP 67                                                     |                                 |
| 認證/測試   |                                                           |                                 |
| 抗衝擊     | 15 g / 11 ms                                              |                                 |
| 抗震      | 10-500 Hz                                                 |                                 |
| 機械技術數據  |                                                           |                                 |
| 重量      | [g]                                                       | 1536.5                          |

# ZB0051



## 安全繩緊急停止開關

Rope Switch DH LED 24V DC

|           |                    |                  |
|-----------|--------------------|------------------|
| 材質        | 外殼：模壓鑄鋁 黃色；開關接點：鍍銀 |                  |
| 使用壽命方面的信息 | 開關周期（機械的）：         | > 1.000.000      |
| 安裝方向      | 任何                 |                  |
| 拉繩長度      | 125 m;（每一面）        |                  |
| 激活力       | [N]                | < 125;（張力：130 N） |

| 顯示器/操作件 |    |            |
|---------|----|------------|
| 顯示      | 操作 | LED, 綠色    |
|         | 故障 | LED, 紅色 閃爍 |

| 電氣連接  |            |
|-------|------------|
| 需求的保護 | 10 A; 快速熔斷 |

| 注釋   |                      |
|------|----------------------|
| 注釋   | 有關安裝和使用的說明，請您參見使用指南。 |
| 包裝單位 | 1 件數                 |

| 電氣連接 |  |
|------|--|
|------|--|

接線端子座：...2.5 mm<sup>2</sup>

| 連接 |
|----|
|----|

