


ZB0070



安全繩緊急停止開關

Rope Switch DH LED 110V AC V4A



UK

CA

電氣數據		
工作電壓	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
額定絕緣電壓	[V]	500
輸出		
電氣設計	迴彈式接點; 最大開關電壓: 240 V; 開關容量: 720 VA; 熱電流: 10 A	
輸出功能	輔助接點	2 x 常開
	安全接觸	4 x NC
最小的負載電流	[mA]	5; (5 V DC)
繼電器介面容量	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性負載)	
短路保護	否	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
抗衝擊		15 g / 11 ms
抗震		10-500 Hz
機械技術數據		
重量	[g]	3149.2

ZB0070



安全繩緊急停止開關

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

材質	開關接點：鍍銀；外殼：不鏽鋼(1.4401/316)	
使用壽命方面的信息	開關周期(機械的)：	> 1.000.000
安裝方向	任何	
拉繩長度	125 m; (每一面)	
激活力	[N]	< 125; (張力：130 N)

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色 閃爍

電氣連接	
需求的保護	10 A; 快速熔斷

注釋	
注釋	有關安裝和使用的說明，請您參見使用指南。
包裝單位	1 件數

電氣連接	
------	--

接線端子座：...2.5 mm²

連接

