


ZB0073



安全繩緊急停止開關
Rope Switch RH LED 110V AC



電氣數據		
工作電壓	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
額定絕緣電壓	[V]	500
輸出		
電氣設計	迴彈式接點；最大開關電壓： 240 V; 開關容量： 720 VA; 熱電流： 10 A	
輸出功能	輔助接點	2 x 常開
	安全接觸	4 x NC
最小的負載電流	[mA]	5; (5 V DC)
繼電器介面容量	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性負載)	
短路保護	否	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
抗衝擊		15 g / 11 ms
抗震		10-500 Hz



安全繩緊急停止開關

Rope Switch RH LED 110V AC

機械技術數據		
重量	[g]	1268.5
材質	外殼：模壓鑄鋁 黃色；開關接點：鍍銀	
使用壽命方面的信息	開關周期（ 機械的 ）：	> 1.000.000
安裝方向	任何	
拉繩長度	125 m; （每一面）	
激活力	[N]	< 125; （張力： 130 N）
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色 閃爍
電氣連接		
需求的保護	10 A; 快速熔斷	
注釋		
注釋	有關安裝和使用的說明，請您參見使用指南。	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座： ...2.5 mm²		
連接		

