


ZH4117



帶插頭連接電纜

ASTGH120MSS0003K12



應用

特殊的性能

鍍金接點；屏蔽的電纜

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	1.5

工作條件

環境溫度	[°C]	-30...80
環境溫度變化	[°C]	-5...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	150.8
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		鋅，鍍銀的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

ZH4117



帶插頭連接電纜


ASTGH120MSS0003K12

電氣連接

電纜: 3 m, PUR, 黑色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; 12 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.4 Nm



連接