


ZZ0057



冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST WITH BALANCING VALVES



產品特徵

應用於焊槍的過程連接

製程連接

M22 x 1,5

應用於供水的過程連接

製程連接

M22 x 1,5

ZZ0057



冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST WITH BALANCING VALVES

流量監控		
測量範圍	[l/min]	0...50
應用		
特殊的性能		鍍金接點
應用		工業應用/工廠自動化; 冷却水控制
安裝		經由適配器連接管道; 軟管連接
測量參數		流量; 溫度; 壓力; 累加器
控制		手動
介質		水; 乙二醇溶液
介質溫度	[°C]	-10...80
抗壓强度	[bar]	10
組件		超音波流動感測器, SU7200 電子壓力感測器, PN7594 過濾器 水止閥 調整閥門 止迴閥 蓋子
輸出		
輸出信號		開關信號
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
測量/設定範圍		
監控壓力		
測量範圍	[bar]	0...10
流量監控		
測量範圍	[l/min]	0...50
溫度監控		
測量範圍	[°C]	-10...80
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; (感測器)
認證/測試		
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
承壓設備指令		良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體
機械技術數據		
重量	[g]	7781.2
安裝方式		帶保護蓋的安裝支架
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; 炮銅 (2.1096.01); AlMgSi0,5 已鋁陽極氧化處理; PA
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PES; 丁晴橡膠; PVDF; Centellen 200; 陶瓷
應用於焊槍的過程連接		
製程連接		M22 x 1,5

ZZ0057



冷却水控制面板 水冷式控制盤

KWST WITH BALANCING VALVES

應用於供水的過程連接	
製程連接	M22 x 1,5
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
連接器: 3 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的	