

AC2605




Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

AnalogModule 1A0 ST

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2611
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	135
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Диапазон напряжения DC	[V]	13...36; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	100
Защита от короткого замыкания		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 20
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 50295	
AS-i классификация		
AS-i профиль		S-7.1
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки
в шкаф управления

АnalogModule 1A0 ST	
ID код AS-i	[hex] 1

Механические данные

Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейке и панели; Возможен монтаж в ряд
Материал	РА (полиамид); PVC (поливинилхлорид)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	Функция	1 x светодиод, жёлтый
		1 x светодиод, красный


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Питание привода +24V
I-	Питание привода 0V
AA	Аналоговый выход +
0V	Аналоговый выход 0V