


AC2715



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DO T C

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 40
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 4
-----------------------------	--------------------------------

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Количество цифровых выходов	4
Цепь	PNP
Диапазон напряжения DC	[V] 10...30; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA] 1000
Защита от короткого замыкания	да
Гальваническая развязка	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C] -25...70
Степень защиты	IP 20

Испытания / одобрения


ЭМС	EN 50295
-----	----------



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DO T C

AS-i классификация		
AS-i профиль		S-8.0
AS-i конфигурация ввода/ вывода	[hex]	8
ID код AS-i	[hex]	0
Механические данные		
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейке и панели; Возможен монтаж в ряд	
Материал	PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный
	короткое замыкание	светодиод, красный
Примечания		
Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Соединение		



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Питание привода +24V
E-	Питание привода 0V
O1...O4	Коммутационный выход привод 1...4