


# AC2356



## Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Push-button modul 8I/8O

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA]	< 150
Защита от переплюсовки	да

### Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
--------------------------	------

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Степень защиты	IP 65

### Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295
-----	----------

# AC2356



## Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Push-button modul 8I/8O

AS-i классификация	
AS-i профиль	S-7.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7
ID код AS-i [hex]	F
AS-i сертификат	14401
Механические данные	
Материал	передняя панель: алюминий
Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	инструмент для установки/снятия заглушки для AC2026, E70206
Примечания	
Примечания	Кнопки (ЕАО тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта. Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина	1 шт.

Артикул недоступен - архивная позиция