

AC5004




Нижняя часть для модуля AS-i

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5101

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 стопорный болт

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Нагрузка на контакты		< 4 A
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейке и панели
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Примечания		
Примечания		до 4-х PG-кабельных гермовводов для любого типа разводки (Т-образной или крестообразной)
Упаковочная величина		1 шт.

AC5004



Нижняя часть для модуля AS-i

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...2,5 mm²