




AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Приложение	
Применение	установка на месте
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i [mA]	250
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
Входы	
Количество цифровых входов	4
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания [V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2
Коммутационный уровень high [V]	> 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70			
Степень защиты		IP 67			
Испытания / одобрения					
ЭМС		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
AS-i классификация					
AS-i версия		2.11; 3.0			
Адресация AS-i		разъем для адресации			
Расширенный режим адресации		да			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
AS-i профиль		S-0.A.E			
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0			
ID код AS-i	[hex]	A.E			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
	Контакт	2+4	2+4	2+4	2+4
Механические данные					
Вес	[g]	155,9			
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю			
Материал		РА (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие			
Дисплеи / Элементы управления					
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный			
	ошибки	светодиод, красный			
	Функция	светодиод, жёлтый			
Электрическое подключение					
Подключение модуля		Принадлежности			
Принадлежности					
Комплект поставки		нижняя часть			
Принадлежности (необязательные)		Кабель для адресации: E70213			
		Защитный колпачок: M12, E73004			
Примечания					
Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
Упаковочная величина		1 шт.			



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления

Разъем: M12; кодировка: A

	Разъём M12
1	Питание датчика I+
2+4	вход данных внутренний мост
3	Питание датчика I-
5	не используется