

DN0512




Коммутирующий усилитель

N605/110VAC/0,8A

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: DN1020

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Допуск выходного напряжения	[%]	5
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	0,8
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности		1
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...50
Степень защиты		IP 40
Механические данные		
Материал		пластмасса

DN0512



Коммутирующий усилитель

N605/110VAC/0,8A

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Выходное напряжение	2 x светодиод, зелёный
---------	---------------------	------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

клеммы: ...4 mm²

Соединение

