# DN0001

## Коммутирующий усилитель

**N600/230VAC/0,1A**

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: DN0210
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Характеристики** | | |
| Корпус | | корпус для установки на DIN рейку |
| **Приложение** | | |
| Применение | | Блок питания и обработка сигналов |
| **Электронные данные** | | |
| Номинальное напряжение AC | [V] | < 230 |
| Номинальный допуск напряжения | [%] | 10 |
| Номинальный допуск напряжения 2 | [%] | 10 |
| Номинальная частота AC | [Hz] | 47...63 |
| Дополнительная энергия для датчиков DC | [V] | 24;  (±5 %, ≤ 100 mA) |
| **Входы/выходы** | | |
| Количество входов и выходов | | Количество релейных выходов: 1 |
| **Выходы** | | |
| Количество релейных выходов | | 1 |
| Нагрузка на контакты | | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

# DN0001

## Коммутирующий усилитель

N600/230VAC/0,1A

| Условия эксплуатации | | |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды [°C] | 0...50 | |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Степень защиты клемм | IP 20 | |

| Механические данные | | |
|---|---|---|
| Вес [g] | 0,43 | |
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | |
| Материал | пластмасса | |

| Дисплеи / Элементы управления | | |
|---|---|---|
| Дисплей | Состояние выхода | светодиод, красный |
| | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |

**электрическое подключение**

клеммы: ...4 mm²

Соединение