
DN2003

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: DN4013
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



CE

Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Диапазон входного напряжения переменного тока	[V]	88...132 / 187...264
Класс защиты		I
Макс. время задержки при включении	[ms]	35
Время задержки включения питания	[s]	35
Допуск выходного напряжения	[%]	2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	10
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности		1
Макс. остаточная пульсация	[%]	1
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	1 (60...70 °C)

DN2003

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		0...60
Степень защиты		IP 20
Механические данные		
Материал		алюминий
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

клеммы: ...2,5 mm²

Соединение

